


kruhový valec EG-6- -

číslo dielca: 11646

FESTO

so spätnou pružinou



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 25 mm
priemer piesta	6 mm
Tlmenie	bez tlmenia
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	piest piestnica Teleso valca
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Moderate corrosion stress
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	17 N
Typ upevnenia	s kontramaticou
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre kryt	bronz
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Mosadz
Materiálová informácia pre piestnicu	vysokolegovaná oceľ