


kruhový valec

EG-12- -

číslo dielca: 11647

FESTO

so spätnou pružinou



Vzorové zobrazenie

údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Zdvih	1 ... 80 mm
priemer piesta	12 mm
Tlmenie	bez tlmenia
Rozpoznanie polohy	bez
Premenné	jednostranná piestnica
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Teoretická sila pri 6 bar, tok vpred	68 N
Pneumatická prípojka	G1/8