

Neopracované palce uchopovača BUB-HGDD-50

číslo dielca: 1180957

FESTO

Vhodné pre trojbodový uchopovač HGDD.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku na čeľusť uchopovača	276 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál polotovaru	Hliníková tvárna zliatina