


Príruba motora EAMF-A-80A-120G

číslo dielca: 1190702

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1.090 g
Kód rozhrania, motor in	120G
Kód rozhrania, teleso spojky	80A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS