



# Ventil na čelný panel SV-5-M5-B

číslo dielca: 11914

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Typ ovládania	manuálny
Štandardný menovitý prietok	95 l/min
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	Sedlový ventil so spätnou pružinou
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	2,3 mm
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Druh riadenia	priamo
Prekrytie	Pozitívne prekrytie
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila	17 N
Hmotnosť výrobku	53 g
Typ upevnenia	inštalácia do čelného panelu s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	M5
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast Mosadz