


Závitová T-prípojka TCN-1/8-PK-3

číslo dielca: 11961

FESTO

pre hadicu z umelej hmoty PAN, PUN, PP, PU, PR,
s tesniacim krúžkom,
otočné



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník Zinkový odliatok odliaty pod tlakom