

# Prechodka s nástrčným pripojením SCN-PK-3

číslo dielca: 11972

FESTO

pre hadicu z umelej hmoty PAN, PUN, PL, PP, PU.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	1,9 mm
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliník
Materiál matice	Pozinkovaná oceľ