


Paralelná montážna sada EAMM-U-50-D32-40R-78

Číslo dielu: 1201662

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	50
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP40
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	12.1 kg.mm ²
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.01 Nm
Prenešiteľný krútiaci moment	1 Nm
Hmotnosť výrobku	590 g
Kód rozhrania akčného člena	D32B
Kód rozhrania vstupu motora	40R
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS