


# Paralelná montážna sada EAMM-U-110-D60-90R-120-S1

Číslo dielu: 1203181

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	110
Montážna poloha	ľubovoľná
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Druh krytia	IP65
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	799 kg.mm <sup>2</sup>
Moment pohonu pri chode naprázdno	0.3 Nm
Prenešiteľný krútiaci moment	25 Nm
Hmotnosť výrobku	5110 g
Kód rozhrania akčného člena	D60B
Kód rozhrania vstupu motora	90R
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS