


elektromagnetický ventil

JMUH-5/2-D-2C-VI

číslo dielca: 120359

FESTO

pre ventilový terminál
Výbehový typ. Dodateľný do 2011.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	5/2 monostabilný
Šírka	54 mm
Pracovný tlak	-0,9 ... 16 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	13,5 mm
Princíp tesnenia	mäkký
Ručné pomocné ovládanie	tlačítkom
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	reverzibilný
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 50 µm filtrovaný, mazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 50 µm
Teplota média	-5 ... 50 °C
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	Prípojovacia doska veľkosť 2 podľa ISO 5599-2
Pneumatická prípojka 2	Prípojovacia doska veľkosť 2 podľa ISO 5599-2
Pneumatická prípojka 3	prípájacia platňa
Pneumatická prípojka 4	Prípojovacia doska veľkosť 2 podľa ISO 5599-2
Pneumatická prípojka 5	prípájacia platňa