



Tlmič hluku AMTE-M-LH-M5

číslo dielca: 1205858

★ Základný program

Vhodné pre zníženie hluku na odvetrávacích prípojoch pneumatických zariadení.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	20
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Prietok do atmosféry	255 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hladina akustického tlaku	72 dB(A)
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	1,5 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiál vložky tlmiča	bronz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS