


Tlmič hluku AMTE-M-LH-N38

číslo dielca: 1206991

FESTO

Vhodné pre zníženie hluku na odvetrávacích prípojoch pneumatických zariadení.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Prietok do atmosféry	5.365 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hladina akustického tlaku	83 dB(A)
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	29 g
Pneumatická prípojka	3/8 NPT
Materiál vložky tlmiča	bronz
Materiál závitového čapu	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS