

Paralelná montážna sada EAMM-U-60-D40-55A-91-S1

číslo dielca: 1210458

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	60
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	26,7 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,07 Nm
Prenosný krútiaci moment	3 Nm
Hmotnosť výrobku	1.080 g
Kód rozhrania, pohon	D40B
Kód rozhrania, motor in	55A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS