


Koncový doraz SVK-3-PK-3

číslo dielca: 12146

FESTO

s ovládaním gu3/4ou



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Typ ovládania	mechanický
Štandardný menovitý prietok	50 l/min
Pracovný tlak	-0,9 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	kruhovité sedlo
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Menovitá hodnota	1,5 mm
Princíp tesnenia	mäkký
montážna poloha	ľubovoľný
Druh riadenia	priamo
Smer prúdenia	nereverzibilný
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	-10 ... 80 °C
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Pneumatická prípojka 3	nezachytený