


Paralelná montážna sada EAMM-U-86-S48-87A-177

číslo dielca: 1217604

★ Základný program

Vhodné pre elektrické pohony.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	86
montážna poloha	ľubovoľný
Prevodový pomer	1:1
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	175 kgmm ²
Hnací moment pri chode naprázdno	0,25 Nm
Prenosný krútiaci moment	9,5 Nm
Hmotnosť výrobku	3.270 g
Kód rozhrania, pohon	S48
Kód rozhrania, motor in	87A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS