


Elektromagnetická cievka MSN1G-24DC-OD

číslo dielca: 123060

FESTO

pre jednosmerné napätie, bez zásuvky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Minimálny čas pritiažnutia	10 ms
Spínacia doba	100 %
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 2,5 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Osvedčenie	c UL us - Recognized (OL)
LABS - konformita	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Elektrická prípojka	3-pólový Prípojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	mechanicky upnuté s pridržiavaciu svorkou s príslušenstvom
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	Oceľ
Materiál vinutia	Meď