


Elektromagnetická cievka MSN1W-110AC-OD

číslo dielca: 123061

FESTO

pre striedavé napätie, bez zásuvky.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Minimálny čas pritiažnutia	10 ms
Spínacia doba	100 %
Účinník cos {phi}	0,7
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50 Hz, Spínací výkon 7,5 VA, Pridržiavací výkon 5 VA 110 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 5 VA, Pridržiavací výkon 3,7 VA 120 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 5 VA, Pridržiavací výkon 3,7 VA
Dovolená odchýlka napätia	bei 50Hz ±10 % bei 60Hz -10...+20 %
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Elektrická prípojka	3-pólový Prípojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	mechanicky upnuté s pridržiavacou svorkou s príslušenstvom
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	Oceľ
Materiál vinutia	Meď