


# Elektromagnetická cievka MSN1W-230AC-OD

číslo dielca: 123062

FESTO

pre striedavé napätie, bez zásuvky.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Minimálny čas pritiahnutia	10 ms
Spínacia doba	100 %
Účinník cos {phi}	0,7
Charakteristická hodnota cievky	230 V AC: 50 Hz, Spínací výkon 7,5 VA, Pridržiavací výkon 5 VA 230 V AC: 60 Hz, Spínací výkon 5 VA, Pridržiavací výkon 3,7 VA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU o nízkom napätí
UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode)	podľa UK predpisov pre elektrické komponenty
LABS - konformita	VDMA24364-C1-L
Teplota média	-10 ... 50 °C
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	80 g
Elektrická prípojka	3-pólový Prípojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 podľa DIN EN 175301-803
Typ upevnenia	mechanicky upnuté s pridržiavaciu svorkou s príslušenstvom
Materiál telesa	PA
Materiál kontaktov zástrčky	Oceľ
Materiál vinutia	Meď