


# Tlmič nárazov YSRW-DGC-40/50-B

číslo dielca: 1232870

FESTO

pre lineárny pohon DGC a DGCi.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40 50
Tlmenie	samonastaviteľný mäkká charakteristika
montážna poloha	ľubovoľný
Rozpoznanie polohy	bez
Max. nárazová rýchlosť	3 m/s
činnosť	jednočinný vysúvajúci
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Typ upevnenia	s kontramaticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál piestnej tyče	vysokolegovaná oceľ