

# Spojka

## EAMC-42-50-12-16

číslo dielca: 1232880

FESTO



### údajový list

| charakteristický znak          | Hodnota                |
|--------------------------------|------------------------|
| Priemer držiaka 1              | 12 mm                  |
| Priemer držiaka 2              | 16 mm                  |
| Velkosť                        | 42                     |
| Menovitá dĺžka                 | 50 mm                  |
| montážna poloha                | ľubovoľný              |
| Max. počet otáčok              | 6.000 1/min            |
| LABS - konformita              | VDMA24364-B2-L         |
| Teplota skladovania            | -25 ... 60 °C          |
| Relatívna vlhkosť vzduchu      | 0 - 95 %               |
| Teplota okolia                 | -25 ... 60 °C          |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 34,8 kgmm <sup>2</sup> |
| Prenosný krútiaci moment       | 17 Nm                  |
| Hmotnosť výrobku               | 140 g                  |
| Materiálový údaj               | zhoda s RoHS           |