


Prípojovacia doska VABS-C8-12XB-QX-B

FESTO

číslo dielca: 1236025

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	12 mm
Max. počet miest na ventily	1
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	0,48 ... 0,72 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	1,3 Nm
Hmotnosť výrobku	15 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12/14	pripravené pre Cartridge
Pneumatická prípojka 1	pripravené pre cartridge
Pneumatická prípojka 3	pripravené pre cartridge
Pneumatická prípojka 5	pripravené pre cartridge
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	PA-zosilnený