

Indikačný konektor MCL

číslo dielca: 12611

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	13 g
Elektrická prípojka	Prípojovací obrazec tvar A podľa EN 175301-803 Zástrčka podľa DIN EN 175301-803
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Menovité prevádzkové napätie AC	24 V
Sieťová frekvencia	0 ... 60 Hz
Dovolená odchýlka napätia	+/- 15 %
Spôsob ochrany	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	PA6 - zosilnený