


# kalíšková prísavka VAS-8-M5-S

číslo dielca: 12612

FESTO

nástrčná vsuvka pre plastovú hadicu s vnútorným priemerom 3 mm,  
bočný prípoj.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2 mm
Priemer nasávania	8 mm
Efektívny priemer sania	5,5 mm
Poloha prípojky	At the side
Konštrukčné vyhotovenie	bočné pripojenie vakuu okružla, štandard
Pracovné médium	atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Odrhovacia sila pri 70% vakuu	1,6 N
Pridržiavacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku	1,6 N
Upevňovací závit	M5
Upevnenie nasávania	M5
Prípojka vakuu	PK-3
Farba	transparentný
Tvrdosť podľa Shore	60 +/- 5
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre prísavku	TPE-U(PU)