



pneumatický ventil VLHE-3-3/8

číslo dielca: 12909

FESTO

v kludovom stave uzavretý.

Spínací ventil pre vyvinutie tlaku s postupným nábehom, samostatný, alebo v spojení s úpravnými jednotkami rady S.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Konštrukčné vyhotovenie	Tanierová podložka
Princíp tesnenia	mäkký
Funkcia odsávania	škrtené
Ručné pomocné ovládanie	tlačítkom
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Štandardný menovitý prietok	2.100 l/min
Čas vypnutia	19,5 ms
Čas zapnutia	8,5 ms
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Pneumatická prípojka 3	G3/8
Menovitá hodnota	9 mm