



spätný ventil HGL-1/8

číslo dielca: 12938

FESTO

z perbunanu, plochá, vonkajší závit s tesniacim krúžkom, šesťhran
Výbehový typ: Dostupný do 2006



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	funkcia riadeného spätného ventilu
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 2	G1/8
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Štandardný menovitý prietok	260 l/min
Pracovný tlak	0,4 ... 10 bar
Pracovné médium	sušený, filtrovaný stlačený vzduch sušený, filtrovaný a mazaný stlačený vzduch
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
montážna poloha	ľubovoľný
Teplota média	-20 ... 80 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	12 Nm
Prípojka riadiaceho vzduchu 21	G1/8
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Hliník
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR