


Adaptérová doska VABA-S6-7-S2-3-P-G1

FESTO

číslo dielca: 1302079

Výbehový typ

Výbehový typ. Dodateľný do 2026. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	60 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet cievok ventilu	26
Pracovný tlak	-0,9 ... 10 bar
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65 NEMA 4
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	2.600 g
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 12	G1/8
Prípojka pomocného riadiaceho vzduchu 14	G1/8
Pneumatická prípojka 1	G1
Pneumatická prípojka 3	G1
Pneumatická prípojka 5	G1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Oceľ pozinkované