


# Vložka QSPLLK18-4

číslo dielca: 130846

FESTO

s nástrčným prípojom, tvar L, dlhý.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Mini
Menovitá hodnota	2,3 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	O- krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Tvar L, dlhá
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 145 psi
Klasifikácia Maritime	viď certifikát
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	3,5 g
Typ upevnenia	Upevňovacia ihla
Pneumatická prípojka 1	Patróna 18 mm
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA - zosilnený
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ