

# nástrčná Y-závitová spojka QSY-B-1/8-6-20

FESTO

číslo dielca: 132015

Výbehový typ

nastaviteľná 360°, vonkajší závit s vonkajším šesťhranom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2018. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota                                     |
|---|---|
| Velkosť   | Štandardný                                  |
| Menovitá hodnota                                | 3,2 mm                                      |
| Druh tesnenia na závitovom čape                 | ochranná vrstva                             |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný                                   |
| veľkosť zväzku                                  | 20  |
| Konštrukčné vyhotovenie                         | Princíp Push-Pull                           |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt          | -0,95 ... 10 bar                            |
| Pracovné médium                                 | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu       | Možná prevádzka s mazaním                   |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 1   |
| Teplota okolia                                  | -10 ... 60 °C                               |
| Osvedčenie                                      | Germanischer Lloyd                          |
| Max. uťahovací krútiaci moment                  | 7 Nm  |
| Hmotnosť výrobku                                | 14,8 g                                      |
| Počet výstupov                                  | 2   |
| Počet prívodov                                  | 1   |
| Pneumatická prípojka 1                          | vonkajší závit R1/8                         |
| Pneumatická prípojka 2                          | pre vonkajší priemer hadice 6 mm            |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                      | modrý                                       |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS                                |
| Materiálová informácia pre skriňu               | PBT   |
| Materiálová informácia pre                      | POM   |
| Materiálová informácia pre tesnenie hadice      | NBR   |
| Materiálová informácia pre upínací prvok hadice | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ           |