


Axiálna montážna sada EAMM-A-D32-55A-S1

číslo dielca: 1322180

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	260 g
Kód rozhrania, pohon	D32A D32B
Kód rozhrania, motor in	55A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS