

Axiálna montážna sada EAMM-A-D32-57A-S1

číslo dielca: 1322181

FESTO

Vhodné pre elektrické pohony.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Prenosný krútiaci moment	6,5 Nm
Hmotnosť výrobku	270 g
Kód rozhrania, pohon	D32A D32B
Kód rozhrania, motor in	57A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS