

Nástrčná závitová spojka QSM-M3-4-I-R-100

číslo dielca: 132915

FESTO

Vonkajší závit s vnútorným šesťhranom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť | Mini |
| Menovitá hodnota | 1,5 mm |
| Druh tesnenia na závitovom čape | tesniaci krúžok |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Typ | Priamy tvar, okrúhly uvoľňovací krúžok |
| veľkosť zväzku | 100 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -0,095 ... 0,6 MPa |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt | -0,95 ... 6 bar |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt | -13,775 ... 87 psi |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -0,095 ... 1,4 MPa |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 14 bar |
| Pracovný tlak závislý od teploty | -13,775 ... 203 psi |
| Klasifikácia Maritime | viď certifikát |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 80 °C |
| Menovitý ťahovací moment | 0,48 Nm |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment | ± 55 % |
| Hmotnosť výrobku | 2,2 g |
| Typ upevnenia | Vnútorný šesťhran SW1,5 |
| Pneumatická prípojka 1 | vonkajší závit M3 |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 4 mm |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | modrý |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | Oceľ, poniklovaná |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |