

# Nástrčná spojka - prechodka NPQP-H-Q6-E-FD

číslo dielca: 133101

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	3,7 mm
Typ	Prechodka
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	10,2 g
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 6 mm
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 6 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PP
Materiál matice	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ