



Škrtiaci tlmič hluku VFFK-C-K-M7-P

číslo dielca: 133141

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtiaceho ventilu - tlmiča
Pneumatická prípojka 1	M7
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok 0,6-→0 MPa (6-→0 bar, 87-→0 psi)	0 ... 100 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment	3,8 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	5,8 g
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiál závitového čapu	Poniklovaná mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál regulačnej skrutky	Poniklovaná mosadz