



Škrtiaci tlmič hluku VFFK-C-K-R14-P

číslo dielca: 133143

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	Funkcia škrtiaceho ventilu - tlmiča
Pneumatická prípojka 1	R1/4
Nastaviteľný prvok	ryhovaná skrutka
Typ upevnenia	zaskrutkovateľné
Menovitý prietok 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 420 l/min
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Druh tesnenia na závitovom čape	ochranná vrstva
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	25 g
Materiál vložky tlmiča	PE
Materiál závitového čapu	Poniklovaná mosadz
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál regulačnej skrutky	Poniklovaná mosadz