


Nástrčné L-spojenie NPQP-L-Q6-E-FD

číslo dielca: 133172

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť | Štandardný |
| Menovitá hodnota | 5 mm |
| Typ | L-tvar |
| veľkosť zväzku | 1 |
| Konštrukčné vyhotovenie | Princíp Push-Pull |
| Teplotne závislý pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:--:] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -20 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 6 g |
| Pneumatická prípojka 1 | pre vonkajší priemer hadice 6 mm |
| Pneumatická prípojka 2 | pre vonkajší priemer hadice 6 mm |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál telesa | PP |
| Materiál ozubeného venca | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |