

# Nástrčné T-spojenie NPQP-T-Q12-E-FD

číslo dielca: 133176

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandardný
Menovitá hodnota	10 mm
Typ	Tvar T
veľkosť zväzku	1
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-:]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	30 g
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 12 mm
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 12 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PP
Materiál ozubeného venca	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ