


Brzdový odpor CACR-LE2-72-W500

číslo dielca: 1336611

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	500
montážna poloha	Voľná konvekcia vertikálny
Impulzná energia, brzdny odpor pri 380 V	2.000 Ws
Impulzná energia, brzdny odpor pri 780 V	1.800 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	500 W
Menovitý výkon, brzdový odpor	200 W
Menovitý výkon, brzdny odpor 380 V	150 W
Menovitý výkon, brzdny odpor 780 V	120 W
Hodnota odporu	72 Ohm
Osvedčenie	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	550 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s príslušenstvom Voliteľný:
Materiálový údaj	zhoda s RoHS