


Brzdový odpor CACR-KL2-67-W1800

číslo dielca: 1336617

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	600
montážna poloha	Voľná konvekcia vertikálny
Impulzná energia, brzdový odpor pri 380 V	10.800 Ws
Impulzná energia, brzdový odpor pri 780 V	10.800 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	1.800 W
Menovitý výkon, brzdový odpor	720 W
Menovitý výkon, brzdový odpor 380 V	720 W
Menovitý výkon, brzdový odpor 780 V	720 W
Hodnota odporu	67 Ohm
Osvedčenie	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	4.000 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s príslušenstvom Voliteľný:
Materiálový údaj	zhoda s RoHS