


Brzdový odpor CACR-KL2-33-W2400

číslo dielca: 1336619

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	600
montážna poloha	Voľná konvekcia vertikálny
Impulzná energia, brzdový odpor pri 380 V	21.600 Ws
Impulzná energia, brzdový odpor pri 780 V	21.600 Ws
Výkon pri 35% ED a 20°C	3.600 W
Menovitý výkon, brzdový odpor	1.440 W
Menovitý výkon, brzdový odpor 380 V	1.440 W
Menovitý výkon, brzdový odpor 780 V	1.440 W
Hodnota odporu	33 Ohm
Osvedčenie	c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	8.000 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním s príslušenstvom Voliteľný:
Materiálový údaj	zhoda s RoHS