


Teleso spojky EAMK-A-N38-38D

číslo dielca: 1345947

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	85 g
Kód rozhrania, pohon	N38
Kód rozhrania, teleso spojky	38D
Materiálový údaj	zhoda s RoHS