


Upínacie púzdro EAMH-50-5-C13.6-P

číslo dielca: 1354092

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	50
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	6.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,39 kgmm ²
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS