

# Upínacie púzdro EAMH-86-11-C27.3-P

číslo dielca: 1354101

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	86
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.000 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	10,1 kgmm <sup>2</sup>
Hmotnosť výrobku	119 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS