


# Modulový konektor PAML-MK-90-HP3

číslo dielca: 1367005

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	90
Menovitý priemer DN	36
Typový rad	L
Pracovný tlak Mpa	0 ... 5 MPa
Pracovný tlak	0 ... 50 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	5 ... 60 °C
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	150 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál spojky modulu	Hliníková tvárna zliatina
Materiál skrutiek	Nerezová oceľ