


Vákuová prísavka VASB-40-1/4-SI-B

číslo dielca: 1372910

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Kompenzátor výšky prísavky | 13,7 mm |
| Menovitá hodnota | 4 mm |
| Priemer nasávania | 40 mm |
| objem prísavky | 11,11 cm ³ |
| Poloha prípojky | hore |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Tvar prísavky | kruhová, vlnovec 1,5-násobný |
| Pracovný tlak Mpa | -0,095 ... 0 MPa |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 0 bar -13,775 ... 0 psi |
| Menovitý pracovný tlak | -0,07 MPa |
| Menovitý prevádzkový tlak | -0,7 bar |
| Menovitý pracovný tlak (psi) | -10,15 psi |
| Pracovné médium | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Vhodné pre potravinárstvo | Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch |
| Teplota okolia | -40 ... 200 °C |
| Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 58 N |
| Hmotnosť výrobku | 18 g |
| Typ upevnenia | cez prípoj vákua |
| Prípojka vákua | G1/4 |
| Farba | transparentný |
| Tvrdosť podľa Shore | 60 +/- 5 |
| Materiál závitového čapu | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prísavky | VMQ (Silikón) |