

Voľnobeh FLSR-25-R

číslo dielca: 13730

Classic - nepoužívať pre nové projekty

[pre otočný pohon DSR.](#)

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	25
Smer otáčania	Pravobežné
montážna poloha	ľubovoľný
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Teoretický krútiaci moment pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,95 Nm
Hmotnosť výrobku	500 g
Materiál telesa	Hliníkový odliaťok
Materiál púzdra	cementačná oceľ
Materiál hriadeľa	cementačná oceľ