



# Ventil so snímacou pákou

## TH/O-3-PK-3

číslo dielca: 13794

FESTO

s prípojom nástrčného hrdla pre hadicu NW 3. Pod3/4a zapojenia prípojov funkcia v kludovom stave otvorený alebo uzavretý.



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia ventilu	3/2 otvorený/zatvorený monostabilný
Štandardný menovitý prietok	80 l/min
Pracovný tlak	0 ... 8 bar
Konštrukčné vyhotovenie	piestové sedlo
Menovitá hodnota	2,5 mm
Druh riadenia	priamo
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Ovládacia sila pri uzavretej základnej polohe	8 N
Ovládacia sila pri otvorenej základnej polohe	6 N
Hmotnosť výrobku	18 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	PK-3
Pneumatická prípojka 2	PK-3
Pneumatická prípojka 3	PK-3
Materiál tesnení	NBR
Materiál telesa	Plast