



# Vákuová prístavka VASB-15-1/8-PUR-B

číslo dielca: 1395671

★ Základný program

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                           | Hodnota   |
|---|---|
| Kompenzátor výšky prístavky                     | 5,6 mm  |
| Menovitá hodnota                                | 3 mm  |
| Priemer nasávania                               | 15 mm   |
| objem prístavky                                 | 0,83 cm <sup>3</sup>                                    |
| Efektívny priemer sania                         | 12,4 mm   |
| Poloha prípojky                                 | hore  |
| montážna poloha                                 | ľubovoľný   |
| Tvar prístavky                                  | kruhovú, vlnovec 1,5-násobný                            |
| Pracovný tlak Mpa                               | -0,095 ... 0 MPa  |
| Pracovný tlak                                   | -0,95 ... 0 bar<br>-13,775 ... 0 psi                    |
| Menovitý pracovný tlak                          | -0,07 MPa   |
| Menovitý prevádzkový tlak                       | -0,7 bar  |
| Menovitý pracovný tlak (psi)                    | -10,15 psi  |
| Pracovné médium                                 | atmosférický vzduch založený na ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK              | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                           |
| LABS - konformita                               | VDMA24364-A1-L  |
| Teplota okolia                                  | -20 ... 60 °C   |
| Prídržiacia sila pri nominálnom pracovnom tlaku | 8,5 N   |
| Hmotnosť výrobku                                | 11 g  |
| Typ upevnenia                                   | cez prípoj vákua  |
| Prípojka vákua                                  | G1/8  |
| Farba   | modrý   |
| Tvrdosť podľa Shore                             | 60 +/- 5  |
| Materiál závitového čapu                        | Mosadz  |
| Materiálový údaj                                | zhoda s RoHS  |
| Materiál prístavky                              | PUR   |