

Prípojka s nástrčnou vsuvkou CRCN-1/8-PK-3

číslo dielca: 13969

FESTO

koróziovzdorná,
s tesniacim krúžkom,
pre hadicu z umelej hmoty PAN, PUN, PL, PP, PU.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Menovitá hodnota	2,5 mm
Druh tesnenia na závitovom čape	tesniaci krúžok
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Vhodné pre potravinárstvo	Pozri rozšírenú informáciu o materiáloch
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	7,52 g
Pneumatická prípojka 1	vonkajší závit G1/8
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 4 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál tesnenia závitú	PA - zosilnený TPE-U(PU)