



# Vákuová sacia dýza VAD-1/8

číslo dielca: 14015

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov  
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	0,8 mm
montážna poloha	ľubovoľný
charakteristika ejektora	vysoké vákuum
Konštrukčné vyhotovenie	Tvar T
Pracovný tlak Mpa	0,15 ... 1 MPa
Pracovný tlak	1,5 ... 10 bar 21,75 ... 145 psi
Max. vákuum	80 %
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média	-20 ... 80 °C
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	G1/8
Pneumatická prípojka 3	G1/8
Prípojka vákua	G1/8
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok