


Zásuvka MSSD-E

číslo dielca: 14098

FESTO

pre magnetické cievky a ventily, štandardné pripojenie pre ventily
JMEH, MEH- a MOEH.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ upevnenia	na elektro- magnetickom ventile so stredovou skrutkou M3
montážna poloha	ľubovoľný
Hmotnosť výrobku	8 g
Elektrický prípoj 1	Uhlová zásuvka, štvorhranný tvar, 3-pin, tvar C
Elektrický prípoj 2	Závitová svorka
Rozsah pracovného napätia DC	0 ... 300 V
Rozsah pracovného napätia AC	0 ... 250 V
Prúdová zaťažiteľnosť pri 40°C	6 A
Káblový konektor so závitom	Pg7
Priemer kábla	6 ... 8 mm
Prierez prípojky	0,75 mm ²
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Stupeň znečistenia	3
Materiál telesa	PA - zosilnený
Farba púzdra	čierny
Materiál tesnení	NBR